

Garant**eco VDI-dubbelhållare, axiell, Skaftdiameter d1: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319191 25
GTIN	4045197641816
Artikelklass	31V

Beskrivning**Utförande:**

- Sätthärdad HRC 58 ± 2.
- Alla funktionsytor slipade.
- Med kulventildysor.

Förklaringstext:**Fördelar med GARANT eco:**

Plana spiralspån och enastående spånavgång i stället för långa och vindlande spiralspån.
Nästan inga slitagespår efter testkörning.
Råhetsdjupmätning visar släta ytor.

Användningsdata:

Lämplig för normal användning eller omvänd montering tack vare dubbel tandning.

Norm:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

Teknisk beskrivning

Skaftbredd b ₃	19 mm
b ₂	33 mm
b ₁	66 mm

h_2	22 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 20
Skaftdiameter d_1	25 mm
h_6	46 mm
h_5	25 mm
h_1	16 mm
l_1	70 mm
Produktslag	VDI universalfäste