



Tapphylssats med säkerhetsslirkoppling, 8 delar, M3 – 12



Beställningsdata

Ordernummer	335650
GTIN	4045197336101
Artikelklass	32H

Beskrivning

Användningsdata:

För bottenhål.

OBS!:

Insatser med slirkoppling levereras med momentinställning för stålbearbetning (R_m 600 – 800 N/mm²). Inställningen kan anpassas genom justering av muttern.

Teknisk beskrivning

Gängområde	M3 – 12
Produktslag	Snabbytesinsats