

HOLEX**Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling, M14–33, Skärandegängtapp, skaft-Ø: 12mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 335640 12 |
| GTIN | 4045197336019 |
| Artikelklass | 32H |

Beskrivning**Utförande:**

Tapphylsor **med** säkerhetsslirkoppling.

Användningsdata:

För bottenhål.

OBS!:

Insatser med slirkoppling levereras med momentinställning för stålbearbetning (R_m 600 – 800 N/mm²). Inställningen kan anpassas genom justering av muttern.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------|--------|
| Skärandegängtapp, skaft-Ø | 12 mm |
| skaftstorlek | 9 mm |
| Gängtappsområde | M14–33 |
| Utvändig-Ø D | 72 mm |
| Skaft-Ø d | 48 mm |

| | |
|--------------------|-----------------|
| Anslutningslängd L | 55,5 mm |
| Utkragningslängd H | 45 mm |
| Produktslag | Snabbytesinsats |