

**Garant****Basförlängning med säkerhetsslirkoppling, M6–20, Skärandegängtapp, skaft-Ø: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	335647 16
GTIN	4045197554154
Artikelklass	31M

**Beskrivning****Utförande:**

Tapphylsor **utan** säkerhetsslirkoppling.

**Användningsdata:**

För Garant-förlängningar nr 338140–8142.

**OBS!:**

Insatser med slirkoppling levereras med momentinställning för stålbearbetning ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>). Inställningen kan anpassas genom justering av muttern.

**Teknisk beskrivning**

Skärandegängtapp, skaft-Ø	16 mm
skaftstorlek	12 mm
Gängtappsområde	M6–20
Utvändig-Ø D	50 mm
Skaft-Ø d	31 mm
Anslutningslängd L	35 mm
Utkragningslängd H	96 mm
Ø e	34,5 mm
Produktslag	förlängningsstång

