

**Verktgshållare form C2 axiell vänster, Skaftdiameter d1: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319110 20
GTIN	4045197223968
Artikelklass	32V

Beskrivning**Utförande:**

- Sätthårdad HRC 58 ± 2.
- Alla funktionsytor slipade.
- Med kulventildysor.

Användningsdata:

För ändbearbetning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.

Teknisk beskrivning

b ₁	52 mm
h ₁	16 mm
h ₂	22 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 20
b ₂	27 mm
h ₅	25 mm
Skaftbredd b ₃	13 mm

Datablad

l_1	55 mm
h_6	30 mm
Skaftdiameter d_1	20 mm
Form	C
Produktslag	VDi-verktygshållare