

Garant**Eco-VDI-dubbelfäste, axiellt, Skaftdiameter d1: 30mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319191 30
GTIN	4045197579317
Artikelklass	31V

Beskrivning**Utförande:**

- Sätthärdad HRC 58 ± 2.
- Alla funktionsytor slipade.
- Med kulventildysor.

Förklaringstext:**Fördelar med GARANT Eco:**

Plana spiralspån för utomordentlig spånavgång, i stället för långa och vindlande spiralspån
Nästan inga slitagespår efter testkörning.
Råhetsdjupmätning visar släta ytor.

Användningsdata:

Lämplig för normal användning eller omvänd montering tack vare dubbel tandning.

Norm:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

Teknisk beskrivning

Skaftbredd b ₃	37 mm
h ₁	20 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 30

h_5	33 mm
l_1	70 mm
b_2	55 mm
h_6	38 mm
Skaftdiameter d_1	30 mm
b_1	110 mm
h_2	29 mm
Produktslag	VDI universalfäste