

Garant**Basförlängning med säkerhetsslirkoppling, M3 – 12, Skärandegängtapp, skaft-Ø: 7mm****Beställningsdata**

Ordernummer	335645 7
GTIN	4045197554031
Artikelklass	31M

Beskrivning**Utförande:**

Tapphylsor **utan** säkerhetsslirkoppling.

Användningsdata:

För Garant -förlängningar nr 338140 – 338142.

OBS!:

Insatser med slirkoppling levereras med momentinställning för stålbearbetning (R_m 600 – 800 N/mm²). Inställningen kan anpassas genom justering av muttern.

Teknisk beskrivning

Skärandegängtapp, skaft-Ø	7 mm
skaftstorlek	5,5 mm
Gängtappsområde	M3 – 12
Utvändig-Ø D	32 mm
Skaft-Ø d	19 mm
Anslutningslängd L	21,5 mm
Utkragningslängd H	70 mm
Ø e	23 mm
Produktslag	förlängningsstång

