

**MicroClamp, HSK-E 32 A = 46, Typ: 0,2-3****Beställningsdata**

Ordernummer	308388 0,2-3
GTIN	4045197556868
Artikelklass	31H

**Beskrivning****Utförande:**

- För höger- och vänstergång.
- Kast < 0,01 mm
- Överförbart vridmoment 7 Nm.
- Tillåtet varvtal: 60 000 varv/min.
- Tillåtet åtdragningsmoment 2 Nm.

**leveransinnehåll:**

Inklusive chucknyckel med T-handtag.

**Specialtillbehör:**

Kylmedierör nr 309880.

Hållare norm: DIN 69893

Hållare norm: ISO 12164-1

Form: E

Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 18000 min<sup>-1</sup>

Bearbetningsstrategi: HSC

Spännviddsdiameter D<sub>1</sub>: 0,2 - 3,4 mm

Utvändig-Ø D: 19 mm

Ø D<sub>2</sub>: 12 mm

Reservchucknycklar: 627425\_2

**Teknisk beskrivning**

Spännviddsdiameter D <sub>1</sub>	0,2 - 3,4 mm
Ø D <sub>2</sub>	12 mm

Reservchucknycklar	627425_2
Utvändig-Ø D	19 mm
fäste	HSK-E 32 A = 46
Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	ISO 12164-1
Form	E
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 18000 min <sup>-1</sup>
Bearbetningsstrategi	HSC

---

## Tillbehör

Sexkantnyckel med T-handtag sexkant 2 mm	627425 2
--	----------