

**Garant****MicroClamp – precisionsborrchuck, HSK-E 40 A = 46, Typ: 0,2-3****Beställningsdata**

Ordernummer	308394 0,2-3
GTIN	4045197556875
Artikelklass	31H

**Beskrivning****Utförande:**

- För höger- och vänstergång.
- Kast < 0,01 mm
- Överförbart vridmoment 7 Nm.
- Tillåtet varvtal: 60 000 varv/min.
- Tillåtet åtdragningsmoment 2 Nm.

**leveransinnehåll:**

Inklusive chucknyckel med T-handtag.

**Specialtillbehör:**

Kylmedierör nr 309880.

Bearbetningsstrategi: HSC

Spännviddsdiameter  $D_1$ : 0,2 - 3,4 mm

Utvändig-Ø  $D$ : 19 mm

Ø  $D_2$ : 12 mm

Reservchucknycklar: 627425 2

**Teknisk beskrivning**

Spännviddsdiameter $D_1$	0,2 - 3,4 mm
Reservchucknycklar	627425 2
Ø $D_2$	12 mm

Utvändig-Ø D	19 mm
fäste	HSK-E 40 A = 46
Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	ISO 12164-1
Form	E
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 18000 min <sup>-1</sup>
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Mikroborrhuck

---

## Tillbehör

Sexkantnyckel med T-handtag sexkant 2 mm	627425 2
Sexkantskruvdragare, med T-handtag sexkant 2 mm	627481 2