

**Industriborste, mjuk Arengafiber, Längd: 400mm****Beställningsdata**

Ordernummer	087515 400
GTIN	4250560509086
Artikelklass	08R

Beskrivning**Utförande:**

Trärygg med skafthål Ø 24 mm. Kraftig svart växtfiber, våtstark, för grövre smuts.

Teknisk beskrivning

Stommens material	trärygg
Beläggning	Arengafiber (svarta växtfiber)
Användningsområde – nedsmutsning	för grövre föroreningar
fukthärdig	ja
Stommens bredd	400 mm
Borstfärg	svart
Skaftsystem	skafthål
lämplig för skaft-Ø	24 mm
Produktslag	Borste

Tillbehör

Teleskopskaft, längdinställbart SK-grundhållare /
reducering-Ø 24 mm

087537 24

Kvastskafthållare universell lämplig för skaft-Ø 24-28 mm

087539 24-28

Borst-/maskinskaft, sats10 delar SK-grundhållare /
reducering-Ø 24 mm

087535 24