



Industriborrstativ, Typ: IBS16



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 075912 IBS16 |
| GTIN | 4014586878515 |
| Artikelklass | 03F |

Beskrivning

Utförande:

Industriborrstativ för borr-/slagbormaskiner.

Med exakt och inställbar laxstjärtstyrning och massiv bottenplatta.

leveransinnehåll:

Inklusive tyngdkraftsbaserad kylsmörjning med 500 ml kylmedelstank, flexibel, ledad slang och reducering 43 mm.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------------|------------|
| hals-Ø | 43 / 53 mm |
| tillverkarens beteckning | IBS16 |
| spindelns slaglängd | 145 mm |
| totalt slaglängdsintervall | 295 mm |
| höjd | 400 mm |
| Produktslag | Borrstativ |

