

Garant**ER-hylschuckar, PSC-63 kort, för ER-spännhylsstorlek: 40****Beställningsdata**

Ordernummer	308515 40
GTIN	4045197471635
Artikelklass	31C

Beskrivning**Utförande:**

- Med Balluffchip-hål.
- Alla skaft hårbearbetade (god balans!)
- Bearbetade funktionsytor för PSC-innerkonturen.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i ER-spännhylsor enligt DIN 6499 form A och B.

leveransinnehåll:

Inklusive belagda High-Speed-hylsmuttrar.

Specialtillbehör:

ER-spänntänger nr 308881 – 309434. ER-chucknyckel nr 309680 resp. 613300.

Kylvätskerör och hylsnyckel nr 309885 och 309893.

Invändig: ja

spännvidd: 3 - 26 mm

utkragningslängd A-mått: 65 mm

Utvändig-Ø D: 63 mm

High Speed-reservmutter GARANT nr 309610: 40

Teknisk beskrivning

High Speed-reservmutter GARANT nr 309610	40
För ER-spännhylsor	40

spännvidd	3 - 26 mm
utkragningslängd A-mått	65 mm
Utvändig-Ø D	63 mm
fäste	PSC-63 kort
Hållare norm	ISO 26623-2
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Invändig	ja
Produktslag	Spänntångchuck

Tillbehör

ER-chucknyckel för ER-hylschuckar 40	309680 40
--------------------------------------	-----------