

FAHRION®
PRÄZISION

Precisions-ER-spännhylschuck CENTRO P, HSK-E 50 A = 100, Typ CP för ER: 16M



Beställningsdata

Ordernummer	308444 16M
GTIN	2050001705716
Artikelklass	33F

Beskrivning

Utförande:

- Slipad ytter- och innerkon med Balluffchip-hål.
- Kast och repeter Noggrannhet 3 µm vid 3 × D, max. 50 mm.
- Mycket höga spännkrafter tack vare komplett passform hos spänntänger i chucken och belagd spännmutter.
- Vibrationsdämpning via elementet spänntång och chuckens massa.
- Alternativ utan tätning med ER-hylsmutter CP nr 309655 eller med tätat system med ER-spännhylsa CP för tätningsbrickor nr 309665 tillsammans med HP-tätningsbrickor nr 309666–309668 (för IK resp. som smutsfälla!).

Fördel:

Den patenterade optimala passformen hos spännhylsan, dubbelstyringar, trapetsgänga och gldibelagd spännhylsa smälter vid fastspänningen till en stabil enhet och säkrar därmed högsta styvhet och precision.

Användningsdata:

För mycket exakt fastspänning av verktyg med cylinderskaft.

leveransinnehåll:

Utan hylsmutter och tätningsbrickor.

Specialtillbehör:

Precisions-ER-spänntänger för HP nr 309368–309381 och gängborr nr 309402–309419 (inte Horex). ER-hylsmuttrar CP 309655; 309665. Tätningskivor HP nr 309666–309668. Rullnyckel CP nr 309754; 309756.

OBS!:

- **Chuck CP endast för nominell Ø till axel-Ø tolerans h10.**

· **Används i kombination med Fahrion-spänntänger.**

Bearbetningsstrategi: HSC

Form: A

spännvidd: 1 - 10 mm

Utvändig-Ø D: 22 mm

Teknisk beskrivning

spännvidd	1 - 10 mm
Typ CP för ER	16M
Utvändig-Ø D	22 mm
Form	A
Serie	Centro P
fäste	HSK-E 50 A = 100
Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	ISO 12164-1
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet ER-spännhylsa med CP-hylschuck	≤ 6 µm
Rundgångsnoggrannhet HP-spännhylsa med CP-hylschuck	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Spänntångchuck

Tillbehör

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 6 mm	309404 6
ER-spänntång HP med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 4 mm	309372 4
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 6 mm	309370 6
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	309402 9

ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 3 mm	309371 3
CP-tättningsbricka Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 2 mm	309666 2
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 3 mm	309370 3
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 3,5 mm	309404 3,5
ER-spänntångsats HP med tätning (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 425 E	309391
CP-tättningsbricka Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 1 mm	309666 1
CP-rullnyckel för momentnyckel Typ 16	309756 16
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	309402 8
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	309371 8
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309404 4,5
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 5 mm	309370 5
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 1 mm	309370 1
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 7 mm	309404 7
ER-spänntång HP med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 8 mm	309372 8
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 8 mm	309370 8
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 9 mm	309370 9
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309402 4,5
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	309371 6
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	309402 6
CP-rullnyckel Typ 16	309754 16
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	309371 5
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 10 mm	309370 10
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	309371 7
	309402 3,5

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 3,5 mm

ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	309371 9
ER-spänntångsats HP (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 426 E	309390
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	309371 10
ER-spänntång HP med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 6 mm	309372 6
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	309371 4
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 7 mm	309370 7
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 2,8 mm	309402 2,8
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	309402 7
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 4 mm	309370 4
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 2 mm	309370 2
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	309402 4
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 8 mm	309404 8