

**Garant****ER-hylschuckar, PSC-63 A = 100, för ER-spännhylsstorlek: 40****Beställningsdata**

Ordernummer	308522 40
GTIN	4045197471673
Artikelklass	31C

**Beskrivning****Utförande:**

- Med Balluffchip-hål.
- Alla skaft hårbearbetade (god balans!)
- Bearbetade funktionsytor för PSC-innerkonturen.

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i ER-spännhylsor enligt DIN 6499 form A och B.

**leveransinnehåll:**

Inklusive belagda High-Speed-hylsmuttrar.

**Specialtillbehör:**

ER-spänntänger nr 308881 – 309434. ER-chucknyckel nr 309680 resp. 613300.

Kylvätskerör och hylsnyckel nr 309885 och 309893.

Invändig: ja

spännvidd: 3 - 26 mm

Utvändig-Ø D: 63 mm

High Speed-reservmutter GARANT nr 309610: 40

**Teknisk beskrivning**

High Speed-reservmutter GARANT nr 309610	40
För ER-spännhylsor	40
spännvidd	3 - 26 mm
Utvändig-Ø D	63 mm

fäste	PSC-63 A = 100
Hållare norm	ISO 26623-2
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Invändig	ja
Produktslag	Spänntångchuck

## Tillbehör

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 26 mm	308990 26
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	308990 9
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 24 mm	309040 24
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 23 mm	309040 23
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 25 mm	308992 25
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 24 mm	308990 24
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 12 mm	309040 12
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	308992 10
HiRunER chucknyckel för momentnyckel Typ 40	309749 40
ER-spänntångsats 23 delar 4-26 mm	309320
ER-chucknyckel för ER-hylschuckar 40	309680 40
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 12 mm	308992 12
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	309040 10
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 14 mm	308992 14
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	308990 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 11 mm	309040 11
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 19 mm	309040 19
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 17 mm	308990 17
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 14 mm	309040 14

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	308990 6
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	308992 8
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 14 mm	308990 14
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 17 mm	309040 17
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 18 mm	309040 18
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 12 mm	308990 12
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	308990 10
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 20 mm	308990 20
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	308990 5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 16 mm	309040 16
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 15 mm	308990 15
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 16 mm	308992 16
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	309040 9
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 22 mm	308992 22
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 25 mm	308990 25
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 19 mm	308990 19
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	308992 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 23 mm	308990 23
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 18 mm	308992 18
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 20 mm	308992 20
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 11 mm	308990 11
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 25 mm	309040 25
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	309040 4
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 22 mm	309040 22
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	309040 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 15 mm	309040 15
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	308990 4
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 21 mm	309040 21
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 21 mm	308990 21

ER-spännhylsa nom. spann-Ø d 22 mm	308990 22
ER-spännhylsa nom. spann-Ø d 20 mm	309040 20
ER-spännhylsa nom. spann-Ø d 26 mm	309040 26
ER-spännhylsa nom. spann-Ø d 8 mm	308990 8
ER-spännhylsa nom. spann-Ø d 18 mm	308990 18
ER-spännhylsa nom. spann-Ø d 5 mm	309040 5
ER-spännhylsa nom. spann-Ø d 6 mm	309040 6
ER-spännhylsa nom. spann-Ø d 8 mm	309040 8
ER-spännhylsa nom. spann-Ø d 16 mm	308990 16
ER-spänntångsats 23 delar 4-26 mm	309028
ER-spännhylsa nom. spann-Ø d 13 mm	308990 13
ER-spännhylsa nom. spann-Ø d 13 mm	309040 13