

SWISS TOOLS

**Borrstångshållare Vänster, PSC, Skaft-Ø /vändskärsstorlek – A-mått:
63/12-180mm****Beställningsdata**

Ordernummer	320386 63/12-180
GTIN	2050001715449
Artikelklass	36D

Beskrivning**OBS!:**

Passande **HP-dysa** nr 320001 beställs separat! Reservdelar nr 320610 – 320626 hittar du i reservdelslistan.

PSC-spännbult på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Reservdel	S01
Axelspetsavstånd f	27 mm
Passande vändskär	CC.. 1204..
Minimiförborrningshåldiameter D ₁ min	50 mm
Vändskärsstorlek	12
utkragningslängd A-mått	180 mm
Skaft-Ø	63 mm
Effektiv längd L _N	158 mm
fäste	PSC
Användning	Vänster
Hållare norm	ISO 26623-1
Invändig	ja

Inställningsvinkel κ	95 grad
Produktslag	Borrstångshållare

Tillbehör

Hävarm nr 4 Typ P06	320612 P06
Underläggsplatta nr 1 Typ P04	320610 P04
Spännskruv nr 3 Typ D07	320611 D07
Högeffektivt kylmunstycke (HP) Typ 63	320001 63
Hävarm nr 4 Typ P05	320612 P05
Hävarm nr 4 Typ P01	320612 P01
Rörstift nr 7 Typ P05	320618 P05
Underläggsplatta nr 1 Typ P06	320610 P06
Rörstift nr 7 Typ P01	320618 P01
Spännskruv nr 3 Typ P06	320611 P06
Underläggsplatta nr 1 Typ P05	320610 P05
Underläggsplatta nr 1 Typ P02	320610 P02
Spännkonsol nr 6 Typ D07	320614 D07
Rörstift nr 7 Typ P06	320618 P06
Spännskruv nr 3 Typ P02	320611 P02
Hävarm nr 4 Typ P02	320612 P02
Rörstift nr 7 Typ P02	320618 P02
Hävarm nr 4 Typ P04	320612 P04
Spännskruv nr 3 Typ P01	320611 P01
Rörstift nr 7 Typ P04	320618 P04
Munstycksring nr 5 Typ D07	320613 D07
Underläggsplatta nr 1 Typ P01	320610 P01
Spännskruv nr 3 Typ P05	320611 P05