

Garant**Whistle Notch-hållare, PSC-63 kort, Spännhylsa D1: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	308510 25
GTIN	4045197486271
Artikelklass	31C

Beskrivning**Utförande:**

- Med RFID / Balluff-Chip-hål.
- Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).
- PSC-innerkonturens funktionsytor är bearbetade.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med vinklad spännyta (2°) enligt DIN 1835 form E och DIN 6535 form HE (= Whistle-Notch).

Specialtillbehör:

Kylmedierör nr 309885, nyckel nr 309893.

Teknisk beskrivning

Spännhylsa D ₁	25 mm
utkragningsslängd A-mått	90 mm
Utvändig-Ø D	65 mm
fäste	PSC-63 kort
Hållare norm	ISO 26623-1
Invändig	ja
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹

Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Weldonhållare

Tillbehör

Förlängare PSC-63 / PSC-63 A-mått 60 mm	318896 60
Förlängare PSC-63 / PSC-63 A-mått 100 mm	318896 100