



Lödstation, tillverkarens beteckning: ICON1



Beställningsdata

Ordernummer	082301 ICON1
GTIN	4003008085976
Artikelklass	04K

Beskrivning

Utförande:

Temperaturreglerade lödstationer med keramiskt PTC-värmeelement och Ersadur-långlivsspetsar med inre upphettning (exakt temperaturstyrning). **Multifunktionell, antistatisk lödstation** med hög effekt samt stor display, minne för kalibreringsdata, standbysensor, 3 energieffektsteg och Shut-Down-funktion. Stationsinställningar kan enkelt laddas ned med ett USB-minne och spelas upp på andra stationer.

Användningsdata:

För alla lödningsuppgifter inom elektronik och elektroteknik.

Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	ICON1
uppvärmning	150 W
vikt lödkolv utan sladd	30 g
reglerområde lödspetstemperatur	150 - 450 °C
upphettningstid till 280 °C	ca 9 s
uppvärmningseffekt	80 W
Energiförsörjning	Nätdriven
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD

Produktslag	Lödstation
Tillbehör	
Blyfri lödtråd Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rulle 250 g Lödtråd-Ø 1,5 mm	082365 1,5
Blyfri lödtråd Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rulle 250 g Lödtråd-Ø 1 mm	082365 1
Tennsug PDD03, av plast, antistatisk	082355
Löd pasta, 20 g	082370
Lödspets Tillverkarens beteckning PDLF10	082401 PDLF10
Lödspets Tillverkarens beteckning CDLF12	082401 CDLF12
Lödspets Tillverkarens beteckning CDLF32	082401 CDLF32