

 kurtz ersa

## Universallödkolv, uppvärmningseffekt: 80W



### Beställningsdata

Ordernummer	082100 80
GTIN	4003008069471
Artikelklass	04C

### Beskrivning

#### Utförande:

Långlivad industrilödkolv med **Ersadur långtidslödspetsar** (30 gånger längre användningstid hos än konventionella lödspetsar av koppar). **Upphettningstid 3 minuter** (storlek 300 cirka 5 minuter). Framledning 1,5 m gummikabel (PVC för storlek 30). **Med upplagsstativ** (inte storlek 30).

### Teknisk beskrivning

vikt utan sladd	220 g
uppvärmningseffekt	80 W
lämplig för Cu-area max	4 mm <sup>2</sup>
lödspetsbredd	4,8 mm
lödspetstemperatur efter 3 min	410 °C
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Lödkolv

### Tillbehör

Blyfri lödtråd Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rulle 250 g Lödtråd-Ø 1,5 mm	082365 1,5
Lödspets tillverkarens beteckning 82JD	082400 82JD

Tennsug PDD03, av plast, antistatisk

082355

Blyfri lödtråd Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rulle 250 g Lödtråd-Ø 1 mm

082365 1