

Garant**ER-hylschuckar, PSC-63 kort, för ER-spännhylsstorlek: 25****Beställningsdata**

Ordernummer	308515 25
GTIN	4045197471611
Artikelklass	31C

Beskrivning**Utförande:**

- Med RFID/balluff-spånhål.
- Alla skaft hårbearbetade (lugn gång!).
- Funktionsytor på PSC:s inre kontur bearbetas.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i ER-spännhylsor enligt DIN 6499 form A och B.

leveransinnehåll:

Inklusive belagda High-Speed-hylsmuttrar.

Specialtillbehör:

ER-spännhylsor nr 308881 – 309434, ER-chucknyckel nr 309680 resp. 613300, kylvätskerör nr 309885 och hylsnyckel nr 309893.

Kylvätskerör och hylsnyckel nr 309885 och 309893.

Invändig: ja

spännvidd: 1 - 16 mm

utkragningslängd A-mått: 60 mm

Utvändig-Ø D: 42 mm

High Speed-reservmutter GARANT nr 309610: 25

Teknisk beskrivning

High Speed-reservmutter GARANT nr 309610	25
--	----

För ER-spännhylsor	25
spännvidd	1 - 16 mm
utkragningslängd A-mått	60 mm
Utvändig-Ø D	42 mm
Spännhylsa D ₁	1-16 mm
fäste	PSC-63 kort
Hållare norm	ISO 26623-1
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Invändig	ja
Produktslag	Spänntångchuck

Tillbehör

ER-spänntångsats 15 delar 2-16 mm	309240
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 5 mm	308962 5
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	308959 10
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 3 mm	308962 3
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	308959 5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	308941 9
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 14 mm	308960 14
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 15 mm	308962 15
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 12 mm	308941 12
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	308960 9
ER-spänntångsats 15 delar 2-16 mm med tätning	309244
	308962 9

ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-
Ø d 9 mm

ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm 308959 9

ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-
Ø d 13 mm 308962 13

ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 12 mm 308946 12

ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 3 mm 308959 3

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm 308941 5

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 11 mm 308960 11

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm 308960 8

ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation
nom. spänn-Ø d 7 mm 309430 7

ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 7 mm 308946 7

ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 16 mm 308959 16

ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-
Ø d 6 mm 308962 6

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm 308960 4

ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 5 mm 308946 5

ER-spännstångsats 15 delar 2-16 mm med tätning och
munstycken 309245

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 15 mm 308960 15

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm 308960 10

ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 10 mm 308946 10

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 14 mm 308941 14

ER-spännstångsats 7 delar, 4 – 16 mm med tätning 309022

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm 308941 10

ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 14 mm 308959 14

ER-chucknyckel för ER-hylschuckar 25 309680 25

ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 7 mm 308959 7

ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 4 mm 308959 4

308962 11

ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-
Ø d 11 mm

ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm 308946 6

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm 308960 7

ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-
Ø d 8 mm 308962 8

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2,5 mm 308941 2,5

ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation
nom. spänn-Ø d 8 mm 309430 8

ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 11 mm 308959 11

ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-
Ø d 14 mm 308962 14

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 16 mm 308941 16

HiRunER chucknyckel för momentnyckel Typ 25 309749 25

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm 308960 6

ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 16 mm 308946 16

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm 308960 5

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 16 mm 308960 16

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm 308941 8

ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 13 mm 308959 13

ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-
Ø d 16 mm 308962 16

ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 3 mm 308946 3

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2 mm 308960 2

ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation
nom. spänn-Ø d 6 mm 309430 6

ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 14 mm 308946 14

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 15 mm 308941 15

ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 4 mm 308946 4

ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-
Ø d 12 mm 308962 12

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2 mm 308941 2

ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn- Ø d 10 mm	308962 10
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	308941 6
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	308946 9
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 15 mm	308946 15
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 12 mm	308959 12
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn- Ø d 7 mm	308962 7
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn- Ø d 4 mm	308962 4
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 9 mm	309430 9
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 3,5 mm	309430 3,5
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 15 mm	308959 15
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 11 mm	308946 11
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3 mm	308960 3
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309430 4,5
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 13 mm	308946 13
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3 mm	308941 3
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	308946 8
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	308959 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	308941 4
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	308959 8
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 2,8 mm	309430 2,8
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 11 mm	308941 11
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 10 mm	309430 10
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 13 mm	308941 13
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 13 mm	308960 13

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 12 mm	308960 12
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	308941 7
ER-spänntångsats 15 delar 2-16 mm	309021