

Garant**Tapphylsa för gängchuck MLA, för ER-spännhylsstorlek: 16****Beställningsdata**

Ordernummer	338120 16
GTIN	4045197336170
Artikelklass	31M

Beskrivning**Passar till:**

Gängskärare-snabbchuck MLA med minimal-längdutjämnning nr 338100 – 338121.

Specialtillbehör:

ER-gängtappspänntänger, se nr 309399– 309447.

Teknisk beskrivning

Ø d	20 mm
För ER-spännhylsor	16 mm
Spännviddsdiameter D ₁ för kapacitetsområde	2 - 10 mm M3 – M12
Utkragningslängd L	24 mm
Utvändig-Ø D	28 mm
High Speed-reservmutter GARANT nr 309610	16
max. åtdragningsmoment	60 Nm
Produktslag	Snabbytesinsats

