

FAHRION®
FAHREZEUGE FÜR DIE SCHWEISSTECHNIK**Snabbväxelchuck, Hål-Ø D1/fästskaft (mm/MK): 26MK2****Beställningsdata**

Ordernummer	336800 26MK2
GTIN	4045197310446
Artikelklass	33F

Beskrivning**Utförande:**

När ringen skjuts ned låses verktygsinsatsen av stålkulorna.

Användningsdata:

För snabbt byte av tillsatsverktyg.

Specialtillbehör:

Borrinsatser nr 336820.

chuckens ytter-Ø D: 48 mm

totallängd: 150 mm

längd från maskinspindel: 75,5 mm

Teknisk beskrivning

längd från maskinspindel	75,5 mm
Håldiameter D ₁	26 mm
totallängd	150 mm
Skaft	MK2
chuckens ytter-Ø D	48 mm
Produktslag	Snabbväxelchuck

Tillbehör

Borrinsats Insticks-Ø d/invändig kona (mm/MK) 26MK2

336820 26MK2