

SWISS TOOLS

**Borrstångshållare Vänster, PSC, Skaft-Ø /vändskärsstorlek – A-mått:  
40/12-110mm****Beställningsdata**

Ordernummer	320391 40/12-110
GTIN	2050001714848
Artikelklass	36D

**Beskrivning****OBS!:**

Passande **HP-dysa** nr 320001 beställs separat! Reservdelar nr 320610 – 320626 hittar du i reservdelslistan.

PSC-spännbult på förfrågan.

**Teknisk beskrivning**

Passande vändskär	CN.. 1204..
Vändskärsstorlek	12
Axelspetsavstånd f	22 mm
Reservdel	P01
Minimiförborrningshåldiameter D <sub>1</sub> min	40 mm
utkragningenslängd A-mått	110 mm
Skaft-Ø	40 mm
Effektiv längd L <sub>N</sub>	90 mm
fäste	PSC
Användning	Vänster
Hållare norm	ISO 26623-1
Invändig	ja

Inställningsvinkel κ	95 grad
Produktslag	Borrstångshållare

## Tillbehör

Hävarm nr 4 Typ P06	320612 P06
Underläggsplatta nr 1 Typ P02	320610 P02
Underläggsplatta nr 1 Typ P06	320610 P06
Munstycksring nr 5 Typ D07	320613 D07
Hävarm nr 4 Typ P05	320612 P05
Rörstift nr 7 Typ P05	320618 P05
Spännskruv nr 3 Typ P06	320611 P06
Spännskruv nr 3 Typ D07	320611 D07
Hävarm nr 4 Typ P02	320612 P02
Rörstift nr 7 Typ P06	320618 P06
Spännskruv nr 3 Typ P02	320611 P02
Rörstift nr 7 Typ P04	320618 P04
Rörstift nr 7 Typ P02	320618 P02
Rörstift nr 7 Typ P01	320618 P01
Hävarm nr 4 Typ P01	320612 P01
Underläggsplatta nr 1 Typ P05	320610 P05
Hävarm nr 4 Typ P04	320612 P04
Spännkonsol nr 6 Typ D07	320614 D07
Spännskruv nr 3 Typ P01	320611 P01
Högeffektivt kylmunstycke (HP) Typ 63	320001 63
Underläggsplatta nr 1 Typ P01	320610 P01
Underläggsplatta nr 1 Typ P04	320610 P04
Spännskruv nr 3 Typ P05	320611 P05