

**Garant****Tapphylsa för gängchuck MLA, för ER-spännhylsstorlek: 25****Beställningsdata**

Ordernummer	338120 25
GTIN	4045197336187
Artikelklass	31M

**Beskrivning****Passar till:**

Gängskärare-snabbchuck MLA med minimal-längdutjämnning nr 338100 – 338121.

**Specialtillbehör:**

ER-gängtappspänntänger, se nr 309399– 309447.

**Teknisk beskrivning**

Spännviddsdiameter $D_1$	2 - 16 mm
$\emptyset d$	32 mm
För ER-spännhylsor	25 mm
för kapacitetsområde	M6 – M20
Utkragningslängd L	27 mm
Utvändig- $\emptyset D$	42 mm
High Speed-reservmutter GARANT nr 309610	25
max. åtdragningsmoment	70 Nm
Produktslag	Snabbytesinsats

