

Garant**Gängskärningschuck MLA IK 50 bar, SK 40, Gäng-kapacitetsområde: M6-20****Beställningsdata**

Ordernummer	338100 M6-20
GTIN	4045197336149
Artikelklass	31M

Beskrivning**Utförande:**

- Med minimal längdkompensering (MLA) tack vare dämpningselement.
- Förlänger gängtapparnas/rullgängtapparnas livslängd upp till 300 %.
- Invändig kylmedelstillförsel upp till 50 bar.
- Säker inspänning i tapphylsor för ER-spännhylsor.
- Kast skaftkon till kon vid användning < 3 µm.

Användningsdata:

I fleroperationsmaskiner med synkronspindel.

- För utjämning av stigningsdifferenser gängtapp/synkronspindel.
- För utjämning av gängtappens stigningsdifferenser.

Specialtillbehör:

ER-spänntänger, se nr 308881-309240 (storlek ER11 / 16 / 25). ER-gängtappspänntänger med fyrkant, se nr 309399 - 309413 (storlek ER 11 / 16 / 25).

Snabbytesinsatser och förlängningar, se nr 338120–338142.

Dragtappar, se nr 308600–308806.

Kylvattenrör för HSK, se nr 309880.

Hylsnyckel för HSK, se nr 309890.

OBS!:

Högsta varvtal 4000 varv/minut.

Teknisk beskrivning

längdkompensering drag	1 mm
------------------------	------

Gäng-kapacitetsområde	M6 – M20
passar för ER-storlek	25
utkragningslängd A-mått	90 mm
Invändig diameter D ₁	32 mm
Utvändig-Ø D	60 mm
längdkompensering tryck	0,2 mm
fäste	SK 40
Hållare norm	DIN 69871
Hållare norm	ISO 7388-1
Invändig	ja, med max. 50 bar
Form	AD
Produktslag	Gängskärningschuck

Tillbehör

ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 11 mm	308946 11
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 40	308605 40
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	308946 7
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	309409 9
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2,5 mm	308941 2,5
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	308946 4
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	308946 8
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	308941 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 15 mm	308941 15
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 13 mm	308946 13
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40

Dragtappartätad, form A passar för konor 40	308610 40
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	309411 7
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	308946 5
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 11 mm	309409 11
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	308941 6
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	308946 9
Dragtappartätad passar för konor 40	308635 40
Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	308941 8
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 14 mm	309411 14
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 14 mm	309409 14
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2 mm	308941 2
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	309411 8
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 40	308615 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3 mm	308941 3
DragtapparMazak, form A passar för konor 40M	308670 40M
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 12 mm	308946 12
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	309409 6
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 16 mm	309411 16

ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309409 4,5
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	308941 10
Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 11 mm	309411 11
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 16 mm	308941 16
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 16 mm	309409 16
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	309411 6
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 16 mm	308946 16
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	309409 10
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	308946 6
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308620 40
DragtapparForm B passar för konor 40	308640 40
Tapphylsa för gängchuckMLA för ER-spännhylsstorlek 16	338120 16
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 12 mm	308941 12
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 15 mm	308946 15
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 14 mm	308946 14
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309411 4,5
Specialdragtapp, utan innergängatätad passar för konor 40	308700 40
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	309411 9

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 14 mm	308941 14
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	308941 5
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	309411 10
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 12 mm	309409 12
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 13 mm	308941 13
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	309409 8
Dragtappartätad passar för konor 40	308660 40
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	308946 10
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 11 mm	308941 11
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308650 40
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 12 mm	309411 12
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	308941 9
DragtapparForm A passar för konor 40	308600 40
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	309409 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	308941 4
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 3 mm	308946 3
BasförlängningMLA för ER-spännhylsstorlek 25	338130 25