

Garant**Krympchuck, PSC-63 kort, Spännhylsa D1: 14mm****Beställningsdata**

Ordernummer	308568 14
GTIN	4045197471833
Artikelklass	31C

Beskrivning**Utförande:**

- Med RFID/balluff-spånhål.
- Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).
- Funktionsytor på PSC:s inre kontur bearbetas.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.

Specialtillbehör:

Krympchuckförlängare nr 302410 – 302417. Krympverktyg nr 354210 – 354450.

Kylvätskerör nr 309885, hylsnyckel nr 309893 och balanseringsskruvsats nr 309906 storlek 180.

Teknisk beskrivning

Ø D ₂	27 mm
Spännhylsa D ₁	14 mm
utkragningslängd A-mått	85 mm
Utvändig-Ø D	34 mm
fäste	PSC-63 kort
Hållare norm	ISO 26623-1
Invändig	ja
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹

Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Krympchuck

Tillbehör

Kylenhet Typ CU1	354215 CU1
Utbytesskiva för spoleSU1 för spänn-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Underskåp för	354290
Krympaggregat Typ SU1	354210 SU1
Kyladapter kort4,5° för spänn-Ø 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Kyladapter lång4,5° för spänn-Ø 12,1-16 mm	354236 12,1-16