

**Vändskärsborrfäste Form E1, VDI 40, Hål d2 (H6): 32 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319250 32
GTIN	4045197191182
Artikelklass	32V

**Beskrivning****Användningsdata:**

För borring med vändskärsborr med kylmedelstillförsel.

**Norm:**

**DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

Form: E

Färgkod VDI-skaft: VDI 40

Utvändig diameter  $d_3$ : 52 mm

$l_{1-0,2}$ : 71 mm

$l_2$ : 63 mm

**Teknisk beskrivning**

$l_2$	63 mm
$l_{1-0,2}$	71 mm
Hål $d_2$ (H6)	32 mm
Utvändig diameter $d_3$	52 mm
Form	E
VDI-storlek	VDI 40
$d_6$	83 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 40

Produktlag

VDi-verktygshållare