

Garant**Dragtappar Form A, med hål, passar för konor: 40****Beställningsdata**

Ordernummer	308600 40
GTIN	4045197150905
Artikelklass	31Z

Beskrivning**Beskrivning:**

Verktøjshållaren dras fast i spindelns via dragtapparna på spindelns spänngripare. Dragtappar finns i olika utföranden. De utgör en viktig länk mellan maskinen och verktyget. Kraven på dragtapparnas noggrannhet, hållfasthet och tillförlitlighet är höga.

Användningsdata:

- För verktyg med koniskt skaft DIN 69871 och JIS B 6339 (MAS-BT), utom storlek 30.
- I fleroptionsmaskiner (maskiner med automatisk verktygsväxlare).
- I NC-maskiner (maskiner utan automatisk verktygsväxlare).

OBS!:

Se noga till att åtdragningsmomentet är det rätta vid montering av AB.

ISO 7388-3 uppfyller den tidigare normen DIN 69872.

Teknisk beskrivning

Huvud- \varnothing D ₁	19 mm
passar för konor med färgkod	SK 40
vinkel A	15 grad
totallängd L	54 mm
max. åtdragningsmoment	50 Nm
passar för konor	40
gängaM	M16

Kragdiameter D	23 mm
L ₁	26 mm
nyckelvidd	19 mm
Hålegenskap	med hål
Dragtapp norm	ISO 7388-3
Produktslag	Dragtappar

Tillbehör

Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308825 40