

**Garant****Krympchuck, PSC-63 kort, Spännhylsa D1: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	308568 16
GTIN	4045197471840
Artikelklass	31C

**Beskrivning****Utförande:**

- Med RFID/balluff-spånhål.
- Alla skaft hårbearbetade (lugn gång!).
- Funktionsytor på PSC:s inre kontur bearbetas.

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.

**Specialtillbehör:**

Krympchuckförlängare nr 302410 – 302417. Krympverktyg nr 354210 – 354450.

Kylvätskerör nr 309885, hylsnyckel nr 309893 och balanseringsskruvsats nr 309906 storlek 180.

**Teknisk beskrivning**

Spännhylsa D <sub>1</sub>	16 mm
Ø D <sub>2</sub>	27 mm
utkragningslängd A-mått	85 mm
Utvändig-Ø D	34 mm
fäste	PSC-63 kort
Hållare norm	ISO 26623-1
Invändig	ja
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>

Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Krympchuck

## Tillbehör

Kyladapter lång4,5° för spänn-Ø 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Underskåp för	354290
Kyladapter kort4,5° för spänn-Ø 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Utbytesskiva för spoleSU1 för spänn-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Krympaggregat Typ SU1	354210 SU1
Kylenhet Typ CU1	354215 CU1