

**HOLEX****Dragtapp 45° tätad, med hål, passar för konor: 30****Beställningsdata**

Ordernummer	308765 30
GTIN	4045197648020
Artikelklass	32Z

**Beskrivning****Beskrivning:**

Verktøjshållaren dras fast i spindeln via dragtapparna på spindelns spänngripare. Dragtappar finns i olika utföranden. De utgör en viktig länk mellan maskinen och verktyget. Kraven på dragtapparnas noggrannhet, hållfasthet och tillförlitlighet är höga.

**Användningsdata:**

För verktyg med koniskt skaft **DIN 69871 och JIS B 6339** (MAS-BT), **utom storlek 30.**

**OBS!:**

**Tätad** – med O-ring.

Motsvarande lämplig chucknyckel och nyckelvidder finns i vår eShop.

Se noga till att åtdragningsmomentet är det rätta vid montering av AB.

**Teknisk beskrivning**

passar för konor med färgkod	SK 30
L <sub>1</sub>	23 mm
gängaM	M12
max. åtdragningsmoment	20 Nm
Huvud-Ø D <sub>1</sub>	11 mm
passar för konor	30
totallängd L	43 mm
Kragdiameter D	16,5 mm

nyckelvidd	13 mm
Hålegenskap	med hål
Dragtapp norm	MAS 403
Produktslag	Dragtappar

---

## Tillbehör

Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 30	308835 30
--	-----------