

HOLEX

Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm), med hål Ø 7 mm, passar för konor: 40



Beställningsdata

Ordernummer	308625 40
GTIN	4045197485878
Artikelklass	32Z

Beskrivning

Beskrivning:

Verktøjshållaren dras fast i spindeln via dragtapparna på spindelns spänngripare. Dragtappar finns i olika utföranden. De utgör en viktig länk mellan maskinen och verktyget. Kraven på dragtapparnas noggrannhet, hållfasthet och tillförlitlighet är höga.

Användningsdata:

- För verktyg med koniskt skaft DIN 69871 och JIS B 6339 (MAS-BT), utom storlek 30.
- I fleroptionsmaskiner (maskiner med automatisk verktygsväxlare).
- I NC-maskiner (maskiner utan automatisk verktygsväxlare).

OBS!:

Tätad – med O-ring.

Se noga till att åtdragningsmomentet är det rätta vid montering av AB.

ISO 7388-3 uppfyller den tidigare normen DIN 69872.

Teknisk beskrivning

max. åtdragningsmoment	50 Nm
passar för konor	40
vinkel A	15 grad
L ₁	26 mm
gängaM	M16
passar för konor med färgkod	SK 40

Kragdiameter D	23 mm
Huvud-Ø D ₁	19 mm
totallängd L	54 mm
nyckelvidd	19 mm
Hålegenskap	med hål Ø 7 mm
Dragtapp norm	ISO 7388-3
Produktslag	Dragtappar

Tillbehör

Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872)
passar för kona-storlek 40

308820 40