

HOLEX**Specialdragtapp, utan innergånga tätad, utan hål, passar för konor: 40****Beställningsdata**

Ordernummer	308700 40
GTIN	4045197151025
Artikelklass	32Z

Beskrivning**Beskrivning:**

Verktvghållaren dras fast i spindeln via dragtapparna på spindelns spänngripare. Dragtappar finns i olika utföranden. De utgör en viktig länk mellan maskinen och verktyget. Kraven på dragtapparnas noggrannhet, hållfasthet och tillförlitlighet är höga.

Användningsdata:

För verktyg med koniskt skaft **DIN 69871 och JIS B 6339** (MAS-BT), **utom storlek 30.**

OBS!:

Tätad – med O-ring.

Motsvarande lämplig chucknyckel och nyckelvidder finns i vår eShop.

Se noga till att åtdragningsmomentet är det rätta vid montering av AB. Ingen passande spännyckel finns.

Teknisk beskrivning

passar för konor med färgkod	SK 40
gångaM	M16
Huvud-Ø D ₁	21,1 mm
L ₁	25,1 mm
Kragdiameter D	25,1 mm
max. åtdragningsmoment	50 Nm
totallängd L	53 mm

passar för konor	40
nyckelvidd	22 mm
Hålegenskap	utan hål
Produktslag	Dragtappar