

Garant**Krympchuck, PSC-63 kort, Spännhylsa D1: 4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	308568 4
GTIN	4045197486349
Artikelklass	31C

Beskrivning**Utförande:**

- Med RFID/balluff-spånhål.
- Alla skaft hårbearbetade (lugn gång!).
- Funktionsytor på PSC:s inre kontur bearbetas.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.

Specialtillbehör:

Krympchuckförlängare nr 302410 – 302417. Krympverktyg nr 354210 – 354450.

Kylvätskerör nr 309885, hylsnyckel nr 309893 och balanseringsskruvsats nr 309906 storlek 180.

OBS!:

Längdjustering är inte möjlig.

Teknisk beskrivning

utkragningsslängd A-mått	80 mm
Spännhylsa D ₁	4 mm
Ø D ₂	12 mm
Utvändig-Ø D	17 mm
fäste	PSC-63 kort
Hållare norm	ISO 26623-1

Invändig	ja
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HPC
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Krympchuck

Tillbehör

Underskåp för	354290
Utbytesskiva för spoleSU1 för spänn-Ø 3-5 mm	354240 3-5
Kyladapter kort4,5° för spänn-Ø 3-5,9 mm	354235 3-5,9
Kyladapter lång4,5° för spänn-Ø 3-5,9 mm	354236 3-5,9
Kylenhet Typ CU1	354215 CU1
Krympaggregat Typ SU1	354210 SU1