

HOLEX**Dragtapp 45° tätad, med hål, passar för konor: 40****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 308765 40 |
| GTIN | 4045197532756 |
| Artikelklass | 32Z |

Beskrivning**Beskrivning:**

Verktvghållaren dras fast i spindeln via dragtapparna på spindelns spänngripare. Dragtappar finns i olika utföranden. De utgör en viktig länk mellan maskinen och verktyget. Kraven på dragtapparnas noggrannhet, hållfasthet och tillförlitlighet är höga.

Användningsdata:

För verktyg med koniskt skaft **DIN 69871 och JIS B 6339** (MAS-BT), **utom storlek 30.**

OBS!:

Tätad – med O-ring.

Motsvarande lämplig chucknyckel och nyckelvidder finns i vår eShop.

Se noga till att åtdragningsmomentet är det rätta vid montering av AB.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------------|-------|
| passar för konor med färgkod | SK 40 |
| Huvud-Ø D ₁ | 15 mm |
| L ₁ | 35 mm |
| passar för konor | 40 |
| Kragdiameter D | 23 mm |
| max. åtdragningsmoment | 50 Nm |
| totallängd L | 60 mm |
| gängaM | M16 |

| | |
|---------------|------------|
| nyckelvidd | 19 mm |
| Hålegenskap | med hål |
| Dragtapp norm | MAS 403 |
| Produktslag | Dragtappar |

Tillbehör

| | |
|--|-----------|
| Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40 | 308825 40 |
| Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40 | 308820 40 |
| Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40 | 308835 40 |