

**MIRKA****Excenterslip DEROS, Typ: 625CV****Beställningsdata**

Ordernummer	077324 625CV
GTIN	6416868241464
Artikelklass	07E

**Beskrivning****Utförande:**

Första excenterslipen med **borstfri elmotor utan nätdel.**

- **Låg energiförbrukning. Mycket kompakt, tyst, lätt och kraftfull.**
- **Svaga vibrationer, Bluetooth-gränssnitt.**
- **Externt utsug kan anslutas.**

**Användningsdata:**

Bearbetning (grov-, mellan- och finslipning) av trä, metall och lack. Mycket lämplig för bearbetning av svåråtkomliga eller profilerade ytor samt för våt- och torrslipning.

**OBS!:**

Passande slipskiva med 6 hål, artikelnr 567775, 15 hål, artikel nr 567558 och ABRANET artikelnr 567800.

Passande stödtallrik artikel nr 567990 storlek 147.

Passande slang med elkabel för externt utsug nr 077327 strl. 5,5.

**Teknisk beskrivning**

excenterrörelse	2,5 mm
stödtallrik Ø	150 mm
vikt	1 kg
tillverkarens beteckning	625CV

excenterfrekvens	4000 - 10000 min <sup>-1</sup>
effektförbrukning	350 W
maximala vibrationer enligt EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
datautgång	Bluetooth-gränssnitt
Energiförsörjning	Nätdriven
Serie	DEROS
Produktslag	Excenterslip

## Tillbehör

Slippappersrondell på papper (A)Hålantal 6 + 1 Kornstorlek 180	567775 180
Flerhålrad PU-stödtallrik Utvändig Ø 147 mm	567990 147
Slippappersrondell på papper (A)Hålantal 6 + 1 Kornstorlek 240	567775 240
Slippappersrondell på papper (A)Hålantal 6 + 1 Kornstorlek 60	567775 60
SlippappersrondellABRANET® Kornstorlek 120	567800 120
Slippappersrondell på papper (A)Hålantal 6 + 1 Kornstorlek 320	567775 320
Slippappersrondell på papper (A)Hålantal 6 + 1 Kornstorlek 80	567775 80
Slippappersrondell på papper (A)Hålantal 6 + 1 Kornstorlek 40	567775 40
Slippappersrondell på papper (A)Hålantal 6 + 1 Kornstorlek 120	567775 120
SlippappersrondellABRANET® Kornstorlek 80	567800 80
SlippappersrondellABRANET® Kornstorlek 400	567800 400
SlippappersrondellABRANET® Kornstorlek 320	567800 320
Slippappersrondell på papper (A)Hålantal 6 + 1 Kornstorlek 600	567775 600

SlippappersrondellABRANET® Kornstorlek 240	567800 240
SlippappersrondellABRANET® Kornstorlek 180	567800 180
Slippappersrondell på papper (A)Hålantal 6 + 1 Kornstorlek 800	567775 800
Slippappersrondell på papper (A)Hålantal 6 + 1 Kornstorlek 400	567775 400