

**Vändskärsborrfäste Form E1, VDI 30, Hål d2 (H6): 16 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319200 16
GTIN	4045197191106
Artikelklass	32V

Beskrivning**Användningsdata:**

För borring med vändskärsborr med kylmedelstillförsel.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: E

Färgkod VDI-skaft: VDI 30

Utvändig diameter d₃: 36 mm

l₁ -0,2: 67 mm

l₂: 54 mm

Teknisk beskrivning

l ₁ -0,2	67 mm
l ₂	54 mm
Hål d ₂ (H6)	16 mm
Utvändig diameter d ₃	36 mm
Form	E
VDI-storlek	VDI 30
d ₆	68 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 30

Produktlag

VDi-verktygshållare