

Garant**Dragtapp, 18CrNiMo7 Form A, med hål, passar för konor: 50****Beställningsdata**

Ordernummer	308605 50
GTIN	4045197554536
Artikelklass	31Z

Beskrivning**Beskrivning:**

Verktøjshållaren dras fast i spindeln via dragtapparna på spindelns spänngripare. Dragtappar finns i olika utföranden. De utgör en viktig länk mellan maskinen och verktyget. Kraven på dragtapparnas noggrannhet, hållfasthet och tillförlitlighet är höga.

Användningsdata:

- För verktyg med koniskt skaft DIN 69871 och JIS B 6339 (MAS-BT), utom storlek 30.
- I fleroptionsmaskiner (maskiner med automatisk verktygsväxlare).
- I NC-maskiner (maskiner utan automatisk verktygsväxlare).

OBS!:

Se noga till att åtdragningsmomentet är det rätta vid montering av AB.

ISO 7388-3 uppfyller den tidigare normen DIN 69872.

Teknisk beskrivning

gängaM	M24
totallängd L	74 mm
vinkel A	15 grad
max. åtdragningsmoment	150 Nm
passar för konor	50
passar för konor med färgkod	SK 50
Huvud-Ø D ₁	28 mm

Kragdiameter D	36 mm
L ₁	34 mm
nyckelvidd	19 mm
Hålegenskap	med hål
Dragtapp norm	ISO 7388-3
Produktslag	Dragtappar

Tillbehör

Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308825 50
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 50	308830 50
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308820 50