

**Garant****Krympchuck, PSC-63 kort, Spännhylsa D1: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	308568 25
GTIN	4045197471871
Artikelklass	31C

**Beskrivning****Utförande:**

- Med RFID/balluff-spånhål.
- Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).
- Funktionsytor på PSC:s inre kontur bearbetas.

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.

**Specialtillbehör:**

Krympchuckförlängare nr 302410 – 302417. Krympverktyg nr 354210 – 354450.

Kylvätskerör nr 309885, hylsnyckel nr 309893 och balanseringsskruvsats nr 309906 storlek 180.

**Teknisk beskrivning**

Ø D <sub>2</sub>	44 mm
utkragningenslängd A-mått	90 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	25 mm
Utvändig-Ø D	53 mm
fäste	PSC-63 kort
Hållare norm	ISO 26623-1
Invändig	ja
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>

Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Krympchuck

---

## Tillbehör

Krympaggregat Typ SU1	354210 SU1
Underskåp för	354290
Kylenhet Typ CU1	354215 CU1