

 kurtz ersa

Universallödkolv, uppvärmningseffekt: 150W



Beställningsdata

Ordernummer	082100 150
GTIN	4003008069488
Artikelklass	04C

Beskrivning

Utförande:

Långlivad industrilödkolv med **Ersadur långtidslödspetsar** (30 gånger längre användningstid hos än konventionella lödspetsar av koppar). **Upphettningsstid 3 minuter** (storlek 300 cirka 5 minuter). Framledning 1,5 m gummikabel (PVC för storlek 30). **Med upplagsstativ** (inte storlek 30). Lödkolv med hög effekt för kopparsnitt upp till 6 mm².

Teknisk beskrivning

lämplig för Cu-area max	6 mm ²
lödspetsstemperatur efter 3 min	450 °C
vikt utan sladd	245 g
uppvärmningseffekt	150 W
lödspetsbredd	5,3 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Lödkolv

Tillbehör

Blyfri lödtråd Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rulle 250 g Lödtråd-Ø 1 mm	082365 1
Tennsug PDD03, av plast, antistatisk	082355

Blyfri lödtråd Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rulle 250 g Lödtråd-Ø 1,5 mm

082365 1,5

Lödspets tillverkarens beteckning 152JD

082400 152JD