

**Garant****Krympchuck, PSC-63 kort, Spännhylsa D1: 6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	308568 6
GTIN	4045197471796
Artikelklass	31C

**Beskrivning****Utförande:**

- Med RFID/balluff-spånhål.
- Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).
- Funktionsytor på PSC:s inre kontur bearbetas.

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.

**Specialtillbehör:**

Krympchuckförlängare nr 302410 – 302417. Krympverktyg nr 354210 – 354450.

Kylvätskerör nr 309885, hylsnyckel nr 309893 och balanseringsskruvsats nr 309906 storlek 180.

**Teknisk beskrivning**

Ø D <sub>2</sub>	21 mm
utkragningsslängd A-mått	80 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	6 mm
Utvändig-Ø D	27 mm
fäste	PSC-63 kort
Hållare norm	ISO 26623-1
Invändig	ja
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>

Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Krympchuck

## Tillbehör

Kylenhet Typ CU1	354215 CU1
Kyladapter lång4,5° för spänn-Ø 6-9 mm	354236 6-9
Kyladapter kort4,5° för spänn-Ø 6-9 mm	354235 6-9
Underskåp för	354290
Krympaggregat Typ SU1	354210 SU1
Utbytesskiva för spoleSU1 för spänn-Ø 6-12 mm	354240 6-12