

**Reduceringshylsa, Skaft-Ø d1 / spänn-Ø d2: 40/8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319426 40/8
GTIN	4045197586766
Artikelklass	32V

**Beskrivning****Utförande:**

Passar till VDI-hållare form E2 (nr 319275 – 319405).

Klarar invändig kylning, ej slitsad. Verktuget fixeras och spänns fast med hjälp av två klämskruvar.

**Användningsdata:**

För Ø-reducering för verktyg med cylindriskt skaft.

**Teknisk beskrivning**

Skaftdiameter d <sub>1</sub>	40 mm
l <sub>1</sub>	58 mm
Ø d <sub>4</sub>	44 mm
Utförande	Klämstift
Spänn diameter d <sub>2</sub>	8 mm
l <sub>2</sub>	5 mm
Produktslag	Reducerhylsa med utdragssäkring