

HOLEX**Dragtappar tätad, form A, med hål, passar för konor: 30****Beställningsdata**

Ordernummer	308610 30
GTIN	4045197648006
Artikelklass	32Z

Beskrivning**Beskrivning:**

Verktøjshållaren dras fast i spindeln via dragtapparna på spindelns spänngripare. Dragtappar finns i olika utföranden. De utgör en viktig länk mellan maskinen och verktyget. Kraven på dragtapparnas noggrannhet, hållfasthet och tillförlitlighet är höga.

Användningsdata:

- För verktyg med koniskt skaft DIN 69871 och JIS B 6339 (MAS-BT), utom storlek 30.
- I fleroptionsmaskiner (maskiner med automatisk verktygsväxlare).
- I NC-maskiner (maskiner utan automatisk verktygsväxlare).

OBS!:

Se noga till att åtdragningsmomentet är det rätta vid montering av AB.

ISO 7388-3 uppfyller den tidigare normen DIN 69872.

Tätad – med O-ring.

Teknisk beskrivning

Kragdiameter D	17 mm
Huvud-Ø D ₁	13 mm
passar för konor med färgkod	SK 30
passar för konor	30
L ₁	24 mm
max. åtdragningsmoment	20 Nm
totallängd L	44 mm

gängaM	M12
vinkel A	15 grad
nyckelvidd	14 mm
Hålegenskap	med hål
Dragtapp norm	ISO 7388-3
Produktslag	Dragtappar

Tillbehör

Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 30	308835 30
--	-----------