

Garant**Krympchuck, PSC-63 A = 120, Spännhylsa D1: 6mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 308571 6 |
| GTIN | 4045197471895 |
| Artikelklass | 31C |

Beskrivning**Utförande:**

- Med RFID/balluff-spånhål.
- Alla skaft hårbearbetade (lugn gång!).
- Funktionsytor på PSC:s inre kontur bearbetas.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.

Specialtillbehör:

Krympchuckförlängare nr 302410 – 302417. Krympverktyg nr 354210 – 354450.

Kylvätskerör nr 309885, hylsnyckel nr 309893 och balanseringsskruvsats nr 309906 storlek 180.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Ø D ₂ | 21 mm |
| utkragningsslängd A-mått | 120 mm |
| Spännhylsa D ₁ | 6 mm |
| Utvändig-Ø D | 27 mm |
| fäste | PSC-63 A = 120 |
| Hållare norm | ISO 26623-1 |
| Invändig | ja |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min ⁻¹ |

| | |
|----------------------|------------|
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm |
| Bearbetningsstrategi | HPC |
| Bearbetningsstrategi | HSC |
| Produktslag | Krympchuck |

Tillbehör

| | |
|---|-------------|
| Kyladapter lång4,5° för spänn-Ø 6-9 mm | 354236 6-9 |
| Underskåp för | 354290 |
| Kylenhet Typ CU1 | 354215 CU1 |
| Krympaggregat Typ SU1 | 354210 SU1 |
| Kyladapter kort4,5° för spänn-Ø 6-9 mm | 354235 6-9 |
| Utbytesskiva för spoleSU1 för spänn-Ø 6-12 mm | 354240 6-12 |