

**Industriborste, mjuk Elaston, Längd: 400mm****Beställningsdata**

Ordernummer	087520 400
GTIN	4250560509413
Artikelklass	08R

Beskrivning**Utförande:**

Trärygg med skafthål Ø 24 mm. För grövre smuts, våtstark, extremt hållbar.

Teknisk beskrivning

Användningsområde – nedsmutsning	för grövre föroreningar, extremt hållbar
Borstfärg	röd
Borstform	fullbestyckad
med skrapplåt	nej
fukthärdig	ja
Stommens material	trärygg
Skaftsystem	skafthål
Beläggning	Elaston
Stommens bredd	400 mm
lämplig för skaft-Ø	24 mm
Produktslag	Borste

Tillbehör

Borst-/maskinskaft, sats 10 delar SK-grundhållare /
reducering-Ø 24 mm

087535 24

Kvastskafthållare universell lämplig för skaft-Ø 24-28 mm

087539 24-28

Teleskopskaft, längdinställbart SK-grundhållare /
reducering-Ø 24 mm

087537 24