

HOLEX**Dragtapp 60° tätad, med hål, passar för konor: 30****Beställningsdata**

Ordernummer	308785 30
GTIN	4045197648044
Artikelklass	32Z

Beskrivning**Beskrivning:**

Verktøjshållaren dras fast i spindeln via dragtapparna på spindelns spänngripare. Dragtappar finns i olika utföranden. De utgör en viktig länk mellan maskinen och verktyget. Kraven på dragtapparnas noggrannhet, hållfasthet och tillförlitlighet är höga.

Användningsdata:

För verktyg med koniskt skaft **DIN 69871 och JIS B 6339** (MAS-BT), **utom storlek 30.**

OBS!:

Tätad – med O-ring.

Motsvarande lämplig chucknyckel och nyckelvidder finns i vår eShop.

Se noga till att åtdragningsmomentet är det rätta vid montering av AB.

Teknisk beskrivning

gängaM	M12
passar för konor	30
L ₁	23 mm
Huvud-Ø D ₁	11 mm
totallängd L	43 mm
Kragdiameter D	16,5 mm
passar för konor med färgkod	SK 30
max. åtdragningsmoment	20 Nm

nyckelvidd	13 mm
Hålegenskap	med hål
Dragtapp norm	MAS 403
Produktslag	Dragtappar

Tillbehör

Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 30	308835 30
--	-----------