

HOLEX**Specialdragtapp, med hål, passar för konor: 50****Beställningsdata**

Ordernummer	308740 50
GTIN	4045197151070
Artikelklass	32Z

Beskrivning**Beskrivning:**

Verktvghållaren dras fast i spindeln via dragtapparna på spindelns spänngripare. Dragtappar finns i olika utföranden. De utgör en viktig länk mellan maskinen och verktyget. Kraven på dragtapparnas noggrannhet, hållfasthet och tillförlitlighet är höga.

Användningsdata:

För verktyg med koniskt skaft **DIN 69871 och JIS B 6339** (MAS-BT), **utom storlek 30.**

OBS!:

Tätad – med O-ring.

Motsvarande lämplig chucknyckel och nyckelvidder finns i vår eShop.

Se noga till att åtdragningsmomentet är det rätta vid montering av AB.

Teknisk beskrivning

Kragdiameter D	39,3 mm
L ₁	25,1 mm
invändig gänga	M24
gängaM	M24
passar för konor med färgkod	SK 50
passar för konor	50
totallängd L	65 mm

Huvud-Ø D ₁	32 mm
max. åtdragningsmoment	150 Nm
djup innergånga	17,5 mm
nyckelvidd	30 mm
Hålegenskap	med hål
Produktslag	Dragtappar

Tillbehör

Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308820 50
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 50	308830 50
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308825 50