

**HOLEX****Dragtappar tätad, form B, med hål, passar för konor: 50****Beställningsdata**

Ordernummer	308650 50
GTIN	4045197150998
Artikelklass	32Z

**Beskrivning****Beskrivning:**

Verktygshållaren dras fast i spindelns via dragtapparna på spindelns spänngripare. Dragtappar finns i olika utföranden. De utgör en viktig länk mellan maskinen och verktyget. Kraven på dragtapparnas noggrannhet, hållfasthet och tillförlitlighet är höga.

**Användningsdata:**

- För verktyg med koniskt skaft DIN 69871 och JIS B 6339 (MAS-BT), utom storlek 30.
- I fleroptionsmaskiner (maskiner med automatisk verktygsväxlare).
- I NC-maskiner (maskiner utan automatisk verktygsväxlare).

**OBS!:**

**Tätad** – med O-ring.

Motsvarande lämplig chucknyckel och nyckelvidder finns i vår eShop.

Se noga till att åtdragningsmomentet är det rätta vid montering av AB.

**Teknisk beskrivning**

Huvud-Ø D <sub>1</sub>	29,1 mm
passar för konor med färgkod	SK 50
totallängd L	65,5 mm
max. åtdragningsmoment	150 Nm
L <sub>1</sub>	25,55 mm
gängaM	M24

Kragdiameter D	36 mm
passar för konor	50
nyckelvidd	30 mm
Hålegenskap	med hål
Dragtapp norm	ISO 7388
Produktslag	Dragtappar

## Tillbehör

Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308825 50
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308820 50
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 50	308830 50