



Dragtapp 60° tätad, med hål, passar för konor: 40



Beställningsdata

Ordernummer	308785 40
GTIN	4045197532763
Artikelklass	32Z

Beskrivning

Beskrivning:

Verktøjshållaren dras fast i spindeln via dragtapparna på spindelns spänngripare. Dragtappar finns i olika utföranden. De utgör en viktig länk mellan maskinen och verktyget. Kraven på dragtapparnas noggrannhet, hållfasthet och tillförlitlighet är höga.

Användningsdata:

För verktyg med koniskt skaft **DIN 69871 och JIS B 6339** (MAS-BT), **utom storlek 30.**

OBS!:

Tätad – med O-ring.

Motsvarande lämplig chucknyckel och nyckelvidder finns i vår eShop.

Se noga till att åtdragningsmomentet är det rätta vid montering av AB.

Teknisk beskrivning

gängaM	M16
passar för konor med färgkod	SK 40
max. åtdragningsmoment	50 Nm
totallängd L	60 mm
passar för konor	40
Huvud-Ø D ₁	15 mm
Kragdiameter D	23 mm
L ₁	35 mm

nyckelvidd	19 mm
Hålegenskap	med hål
Dragtapp norm	MAS 403
Produktslag	Dragtappar

Tillbehör

Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308825 40
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40	308835 40