

SWISS TOOLS

**Borrstångshållare Höger, PSC, Skaft-Ø / vändskärsstorlek – A-mått:
63/15-140mm****Beställningsdata**

Ordernummer	320405 63/15-140
GTIN	2050001715784
Artikelklass	36D

Beskrivning**OBS!:**

Passande **HP-dysa** nr 320001 beställs separat! Reservdelar nr 320610 – 320626 hittar du i reservdelslistan.

PSC-spännbult på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Reservdel	P05
Vändskärsstorlek	15
Axelspetsavstånd f	27 mm
Minimiförborrningshåldiameter D ₁ min	50 mm
Passande vändskär	DN.. 1506..
utkragningslängd A-mått	140 mm
Skaft-Ø	63 mm
Effektiv längd L _N	118 mm
fäste	PSC
Användning	Höger
Hållare norm	ISO 26623-1
Invändig	ja

Inställningsvinkel κ	107,5 grad
Produktslag	Borrstångshållare

Tillbehör

Hävarm nr 4 Typ P05	320612 P05
Underläggsplatta nr 1 Typ P04	320610 P04
Hävarm nr 4 Typ P02	320612 P02
Spännskruv nr 3 Typ P05	320611 P05
Underläggsplatta nr 1 Typ P05	320610 P05
Underläggsplatta nr 1 Typ P01	320610 P01
Högeffektivt kylmunstycke (HP) Typ 63	320001 63
Rörstift nr 7 Typ P01	320618 P01
Hävarm nr 4 Typ P06	320612 P06
Rörstift nr 7 Typ P05	320618 P05
Rörstift nr 7 Typ P02	320618 P02
Rörstift nr 7 Typ P06	320618 P06
Hävarm nr 4 Typ P04	320612 P04
Underläggsplatta nr 1 Typ P06	320610 P06
Spännskruv nr 3 Typ D07	320611 D07
Spännskruv nr 3 Typ P06	320611 P06
Hävarm nr 4 Typ P01	320612 P01
Spännskruv nr 3 Typ P02	320611 P02
Rörstift nr 7 Typ P04	320618 P04
Spännkonsol nr 6 Typ D07	320614 D07
Underläggsplatta nr 1 Typ P02	320610 P02
Munstycksring nr 5 Typ D07	320613 D07
Spännskruv nr 3 Typ P01	320611 P01