

**HOLEX****Dragtapp 45° tätad, utan hål, passar för konor: 40****Beställningsdata**

Ordernummer	308760 40
GTIN	4045197151087
Artikelklass	32Z

**Beskrivning****Beskrivning:**

Verktvghållaren dras fast i spindeln via dragtapparna på spindelns spänngripare. Dragtappar finns i olika utföranden. De utgör en viktig länk mellan maskinen och verktyget. Kraven på dragtapparnas noggrannhet, hållfasthet och tillförlitlighet är höga.

**Användningsdata:**

För verktyg med koniskt skaft **DIN 69871 och JIS B 6339 (MAS-BT)**, **utom storlek 30.**

**OBS!:**

**Tätad** – med O-ring.

Motsvarande lämplig chucknyckel och nyckelvidder finns i vår eShop.

Se noga till att åtdragningsmomentet är det rätta vid montering av AB.

**Teknisk beskrivning**

gängaM	M16
passar för konor med färgkod	SK 40
L <sub>1</sub>	35 mm
totallängd L	60 mm
passar för konor	40
max. åtdragningsmoment	50 Nm
Huvud-Ø D <sub>1</sub>	15 mm
Kragdiameter D	23 mm

nyckelvidd	19 mm
Hålegenskap	utan hål
Dragtapp norm	MAS 403
Produktslag	Dragtappar

## Tillbehör

Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40	308835 40
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308825 40