

SWISS TOOLS

**Borrstångshållare Vänster, PSC, Skaft-Ø /vändskärsstorlek – A-mått:
50/11-90mm****Beställningsdata**

Ordernummer	320396 50/11-90
GTIN	2050001715746
Artikelklass	36D

Beskrivning**OBS!:**

Passande **HP-dysa** nr 320001 beställs separat! Reservdelar nr 320610 – 320626 hittar du i reservdelslistan.

PSC-spännbult på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Axelspetsavstånd f	17 mm
utkragningslängd A-mått	90 mm
Vändskärsstorlek	11
Reservdel	S05
Passande vändskär	DC.. 11T3..
Minimiförborrningshåldiameter D ₁ min	32 mm
Skaft-Ø	50 mm
Effektiv längd L _N	70 mm
fäste	PSC
Användning	Vänster
Hållare norm	ISO 26623-1

Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	107,5 grad
Produktslag	Borrstångshållare